

耐久力  
ナンバー  
ワン!!

2016  
6.21~8.26



▲ オスボーン カップブラシ

OSBORNカップブラシ  
608131または608331の  
30個入り1ケースに  
ハーゲンダッツ券1枚か  
カップブラシ1個を進呈!

# セール カップ ブラシ

カップブラシ

アイスカップ

人気  
ナンバー  
ワン!!



ハーゲンダッツ アイスクリーム▶  
ミニカップ120ml 2個 券1枚

セール  
対象  
商品

オスボーン カップブラシ

セール  
特典

カップブラシ1箱 (30個入り) ご購入に対して  
ハーゲンダッツ  
アイスクリーム券1枚  
(ミニカップ 120ml 2個)

セール期間

2016  
6.21~8.26



or

カップブラシ1個



- ① No.608131:ハイカーボンスチール製 (写真:左・青)
- ② No.608331:ステンレススチール製 (写真:右・緑)

錆び取り

スラッグの除去

ペイント剥がし

スケール除去

溶接後の仕上げ

効率的な仕上げ作業に



# カップブラシ

カップ外径がφ65だから、バランスも良く  
グラインダーの寿命も長くなります。

## カップブラシは、ワイヤーが命!

オズボーン カップブラシに使われているハイカーボンスチールは、効率良く作業をして戴けます様、硬い上に引っ張り強度が強いワイヤーを採用しております。(抗張力 250kg/mm<sup>2</sup>)



品番	ワイヤー材質	外径	アーバーホール	ワイヤー径	トリム長	最大安全回転数
608131	ハイカーボンスチール	φ65	M10×1.5	0.35	20	12,500/min <sup>-1</sup>



高純度のクロムニッケル合金で、錆びない上に熱に強く、へたりにくいワイヤーを採用しています。

品番	ワイヤー材質	外径	アーバーホール	ワイヤー径	トリム長	最大安全回転数
608331	ステンレススチール	φ65	M10×1.5	0.35	20	12,500/min <sup>-1</sup>

**ご使用の注意** ●ブラシの回転数は、最大安全回転数以下でご使用ください。●ご使用の際は、手袋・防護メガネ・防塵マスクを着けて作業してください。



株式会社 **ムラキ** 機械工具部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-10 ☎(03)3273-7511(代) FAX(03)3281-2243  
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-20 ☎(06)6262-5923(代) FAX(06)6262-5927  
〒461-0001 名古屋市東区泉1-20-4 ☎(052)962-3336(代) FAX(052)962-3339  
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-23 ☎(092)474-4030(代) FAX(092)474-4054

ホームページ <http://www.muraki-ltd.co.jp/>

お取扱店

**MURAKI**