


3Dテスト

あらゆる測定物に
対応するダイヤル式
基準位置測定器

スリムプラスV2



ビプラスV2



繰返し精度	10μm	ストローク量	スリムプラスV2	XYZ	1.5mm
防水性能	IP67		ビプラスV2	XYZ	1.5mm

商品名	型番	シャンクサイズ	スタイラス	アジャストキー	標準価格(円)
スリムプラスV2	001V2D012	φ12	φ3付属	2本付属	64,600
ビプラスV2	001V2V012	φ12	φ3付属	2本付属	69,000


商品名	型番	スタイラス径	標準価格(円)	部品名	型番	標準価格(円)
φ3.0スタイラス	00163D003	φ3.0	4,900	アジャストキー	003DU0001	4,800
φ6.0スタイラス	00163D006	φ6.0	8,100	シールカバー	00163D099	4,800

*予告なく仕様及び価格を変更する場合がございます。
*価格は消費税抜きの価格を掲載。

シールカバー



φ3.0 スタイラス



φ6.0 ロングスタイラス



スタイラスの交換



- ① 防水カバーを本体の溝から取り外します。
- ② ③ 防水カバーを本体から取り外します。
- ④ スタイラスを手動で外します。
(必要ならば小さなプライヤーを使用してもかまいません)
- ⑤ スタイラスを完全に外したら中のイモネジも同様に外します。
- ⑥ 新しいスタイラスを取り付けます。
- ⑦ 防水カバーを取り付けます。
- ⑧ 防水カバーを本体の溝にはめ込みます。



3Dテスト・3Dテストビプラスの販売価格より1ユーロを“Kinderreich”（子供たちの王国）を通じて、貧困・社会的不利を被っている子供たちの支援に役立てています。



こちらのQRコードから、携帯電話、スマートフォン等でTSCHORN 3Dテストの使用法を動画でご覧になることができます。（YouTube）
PCからの場合は、弊社ホームページからTSCHORN 3Dテストのページにてご覧になることができます。（<https://www.muraki-ltd.co.jp>）

◆これ1台でXYZ方向の 測定可能 ◆ボール半径の計算が不要

ション 3D テスタは、世界最小です。
洗練された魅力的なデザインで、その正確性・汎用性は、ゼロ点と平行度の確認を迅速かつ簡単に行うことを可能にします。全ての軸方向 (X/Y/Z) を1台で測定可能。ワークピースを正確に位置決めできます。

防水レベル
IP67



非磁性



繰り返し
精度
10μm以内

平行度の
確認も
可能



非電導性
のワーク
にも対応

3軸
オーバーラン
保護



スマート
形状

見やすい
ダイヤル

調整方法



- ① 3Dテストをツールホルダでクランプして、振れを測定します。
- ② 4箇所のスクリューにより、振れがゼロになるように調整してください。
- ③ 振れ調整後はスタイラスに触れないでください。



初回使用時に、振れ精度をご確認ください

こちらのQRコードから、携帯電話、スマートフォン等でTSCHORN 3Dテストの使用方法を動画でご覧になることができます。(YouTube)
PCからの場合は、弊社ホームページからTSCHORN 3Dテストのページにてご覧になることができます。(https://www.muraki-ltd.co.jp)

- ⚠ 保管時は、錆などに十分注意してください。
- ⚠ 傷や錆のあるものはご使用にならないでください。精度不良の原因となります。