

ダイヤモンド モンドバー

良好な切れ味と
優れた長寿命



GDシリーズ

ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を
高剛性ステンレスシャンクに電着。高性能・高品質。

DBシリーズ (エコノミータイプ)

合成ダイヤモンド砥粒をスチールシャンクに電着。
経済的で使い易い。

用途


超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、焼入鋼、窒化珪素、ジルコニア、
コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。

●使用回転数と最大安全使用回転数

各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないでください。
又この最大回転数は、工具首下長さ13mmの時の設定であり、工具首下長さが
長くなる時は下表の計算式に従って回転数を低く設定してください。

工具首下長さ(mm)	最大回転数(min ⁻¹)
13	M×1
20	M×0.5
25	M×0.3

工具首下長さ



M : 工具首下長さ13mmの時の最大安全回転数

●使用上の注意

- 軸付砥石に割れ、欠け、キズやその他の異常等の無いことを確認の上使用ください。
- 取付けは正しく行い、工具首下長さを最小にし、確実にチャッキングしてください。
- 空回転し振れや異常の無いことを確認してください。
- 作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けしないでください。
- 作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用してください。

ゼムダイヤモンドバー【GDシリーズ】

3.0
mm

出荷単位: 1本



GD 0105
¥1,520

砥石径 0.5mm 105,000 (min) ステンレスシャク

粒度325



GD 0108
¥1,280

砥石径 0.8mm 105,000 (min) ステンレスシャク


粒度230



GD 0110
¥1,280

砥石径 1.0mm 105,000 (min) ステンレスシャク

粒度140



GD 0114
¥2,290

砥石径 1.4mm 105,000 (min) ステンレスシャク

粒度170



GD 0115
¥1,280

砥石径 1.5mm 105,000 (min) ステンレスシャク


粒度140



GD 0116
¥2,290

砥石径 1.6mm 105,000 (min) ステンレスシャク

粒度170



GD 0120
¥1,280

砥石径 2.0mm 105,000 (min) ステンレスシャク


粒度100



GD 0125
¥1,280

砥石径 2.5mm 105,000 (min) ステンレスシャク


粒度100



GD 0130
¥1,280

砥石径 3.0mm 105,000 (min) ステンレスシャク

粒度100



GD 0150
¥1,630

砥石径 5.0mm 88,000 (min) ステンレスシャク

粒度100



GD 0220
¥2,190

砥石径 2.0mm 105,000 (min) ステンレスシャク


粒度140



GD 0230
¥2,190

砥石径 3.0mm 105,000 (min) ステンレスシャク

粒度120



GD 0250
¥2,190

砥石径 5.0mm 88,000 (min) ステンレスシャク

粒度120



GD 0350
¥2,190

砥石径 5.0mm 88,000 (min) ステンレスシャク

粒度120



GD 0412
¥2,290

砥石径 1.2mm 105,000 (min) ステンレスシャク

粒度170




GD 0518
¥2,190

砥石径 1.8mm 105,000 (min) ステンレスシャク

粒度140

$\alpha=10^\circ$




GD 0526
¥2,190

砥石径 2.6mm 105,000 (min) ステンレスシャク

粒度140

$\alpha=15^\circ$



マイクロ小型
エアグラインダ

MRA
グラインダ

ベルトサンダ

バリ取り
ホルダ

MRA
超硬バー

TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

TYPE6

TYPE7

TYPE8

TYPE46

TYPE49

TYPE51

TYPE52

弾性研磨砥石

ダイヤモンドバー

軸付砥石

工業用シリコン

ゼムダイヤモンド バー【GDシリーズ】


3.0 mm

出荷単位: 1本




GD 0718
¥2,290

砥石径 1.8mm 105,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170




GD 0725
¥2,290

砥石径 2.5mm 105,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170




GD 0750
¥2,190

砥石径 5.0mm 88,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度120



GD 0810
¥2,190

砥石径 1.0mm 105,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度200



GD 0812
¥2,290

砥石径 1.2mm 105,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170




GD 0818
¥2,290

砥石径 1.8mm 105,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170




GD 0825
¥2,290

砥石径 2.5mm 105,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170




GD 0830
¥2,190

砥石径 3.0mm 105,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度120




GD 0850
¥2,190

砥石径 5.0mm 88,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度120




GD 1112
¥2,290

砥石径 1.2mm 105,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170




GD 1116
¥2,290

砥石径 1.6mm 105,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170




GD 1118
¥2,290

砥石径 1.8mm 105,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170




GD 1245
¥2,480

砥石径 4.5mm 88,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170




GD 1260
¥2,590

砥石径 6.0mm 72,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170



GD 1318
¥2,290

砥石径 1.8mm 105,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170 α=10°



GD 1447
¥2,480

砥石径 4.7mm 88,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク
粒度170

