

弾性研磨砥石

ダイワラビン

研削・研磨にも使える！

特殊ゴム結合砥石

WA砥粒を研削材として使用

独特の弾性結合剤とワークの馴染みは抜群
少し削って大きく磨く



GRAシリーズ

良好な光沢を出す上、研磨行程を省力化し、作業効率を大巾に改善。
スチール製シャンクを使用。

GRA-Hシリーズ

(高速タイプ)

高速回転可能でダイワラビンの特徴が一段と強化されます。
高剛性ステンレススチール製シャンク使用。

用途

軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、
ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。

ダイワラビン (高速タイプ)	GRA-Hシリーズ	(φ3.0)	……………83ページ
ダイワラビン	GRA シリーズ	(φ3.0)	……………84ページ
ダイワラビン	GRA シリーズ	(φ6.0)	……………85ページ

■使用上の注意

- ダイワラビンに割れ、欠け、キズの異常等の無いことを確認の上使用下さい。
- 取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバーハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
- 空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
- 作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けしないで下さい。
- 作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。

■使用回転数と最大安全 使用回転数

各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。

又この最大回転数は、オーバーハング13mmの時の設定でありオーバーハングが長くなる時は下表の計算式に従って回転数を低く設定して下さい。

オーバーハング (mm)	最大回転数 (min ⁻¹)	オーバーハング
13	M×1	
20	M×0.5	
25	M×0.3	

M:オーバーハング13mmの時の最大安全回転数

弾性研磨砥石 高速60,000回転

ダイワラビン

GRA-Hシリーズ

シャンク径：3.0m/m

WA (薄茶)

結合剤
特殊ゴム

GRA8-4H

粒度80

GRA8-8H




最大
60,000
ステンレスシャンク




最大
60,000
ステンレスシャンク

GRA8-6H

GRA8-10H



最大
60,000
ステンレスシャンク



最大
60,000
ステンレスシャンク

WA (ブルー)

結合剤
特殊ゴム

GRA12-4H

粒度120

GRA12-8H



最大
60,000
ステンレスシャンク



最大
60,000
ステンレスシャンク

GRA12-6H

GRA12-10H



最大
60,000
ステンレスシャンク



最大
60,000
ステンレスシャンク


WA (黄緑)

結合剤
特殊ゴム

GRA22-4H

粒度220

GRA22-8H



最大
60,000
ステンレスシャンク



最大
60,000
ステンレスシャンク

GRA22-6H

GRA22-10H



最大
60,000
ステンレスシャンク



最大
60,000
ステンレスシャンク

出荷単位：10本

弾性研磨砥石

ダイワラビン

GRAシリーズ

シャンク径：3.0m/m


WA (赤)

結合剤
特殊ゴム


GRA8-4

粒度80

GRA8-8




最大
30,000
スチールシャンク




最大
30,000
スチールシャンク

GRA8-6

GRA8-10



最大
30,000
スチールシャンク



最大
30,000
スチールシャンク


WA (青)

結合剤
特殊ゴム


GRA12-4

粒度120

GRA12-8




最大
30,000
スチールシャンク




最大
30,000
スチールシャンク

GRA12-6

GRA12-10



最大
30,000
スチールシャンク



最大
30,000
スチールシャンク


WA (緑)

結合剤
特殊ゴム


GRA22-4

粒度220

GRA22-8




最大
30,000
スチールシャンク




最大
30,000
スチールシャンク

GRA22-6

GRA22-10



最大
30,000
スチールシャンク



最大
30,000
スチールシャンク

出荷単位：10本

弾性研磨砥石

ダイワラビン

GRAシリーズ

シャンク径：6.0m/m


WA (赤)

結合剤
特殊ゴム


GRA8-15

粒度80

GRA8-25




最大
(20,000)
スチールシャンク



最大
(20,000)
スチールシャンク

GRA8-20



最大
(20,000)
スチールシャンク



ソフトな感触だし
騒音も低いな！


WA (青)

結合剤
特殊ゴム


GRA12-15

粒度120

GRA12-25




最大
(20,000)
スチールシャンク



最大
(20,000)
スチールシャンク

GRA12-20



最大
(20,000)
スチールシャンク


WA (緑)

結合剤
特殊ゴム


GRA22-15

粒度220

GRA22-25




最大
(20,000)
スチールシャンク



最大
(20,000)
スチールシャンク

GRA22-20



最大
(20,000)
スチールシャンク

記号

最大
(32,000)
スチール

許容最大回転数で表示値以下で必ず使用。
シャンク材はスチール。

出荷単位：10本