






軸付砥石

TFシリーズ

シャンク径 : 3.0m/m

結合剤 ビトリファイド	WA (赤)	タイプ1 	PA (ピンク)	結合剤 ビトリファイド
TF1A0206WA (粒度220)	(結合度P)  最大 105,000 ステンレスシャンク	TF1A0206PA (粒度220)	(結合度P)  最大 105,000 ステンレスシャンク	
TF1A0313WA (粒度80)	(結合度P)  最大 105,000 ステンレスシャンク	TF1A0313PA (粒度80)	(結合度N)  最大 105,000 ステンレスシャンク	
TF1A0406WA (粒度80)	(結合度P)  最大 105,000 ステンレスシャンク	TF1A0406PA (粒度80)	(結合度P)  最大 105,000 ステンレスシャンク	
				
TF1A0413WA (粒度80)	(結合度P)  最大 105,000 ステンレスシャンク	TF1A0413PA (粒度80)	(結合度N)  最大 105,000 ステンレスシャンク	
TF1A0501WA (粒度120)	(結合度P)  最大 88,000 ステンレスシャンク	TF1A0501PA (粒度120)	(結合度P)  最大 88,000 ステンレスシャンク	
TF1A0506WA (粒度80)	(結合度P)  最大 88,000 ステンレスシャンク	TF1A0506PA (粒度80)	(結合度P)  最大 88,000 ステンレスシャンク	

次ページへ

出荷単位 : 10本

軸付砥石

TFシリーズ

シャンク径：3.0m/m

結合剤
ビトリファイド

WA(赤)

タイプ1

PA(ピンク)

結合剤
ビトリファイド

TF1A0513WA (粒度60)

結合度P



最大
(88,000)
ステンレスシャンク

TF1A0513PA (粒度60)


結合度N



最大
(88,000)
ステンレスシャンク

TF1A0613WA (粒度60)


結合度P



最大
(72,000)
ステンレスシャンク

TF1A0613PA (粒度60)


結合度N



最大
(72,000)
ステンレスシャンク

TF1A0813WA (粒度60)


結合度P





最大
(62,400)
ステンレスシャンク

TF1A0813PA (粒度60)

結合度N




最大
(62,400)
ステンレスシャンク



TF1A1013WA (粒度60)


結合度P



最大
(45,600)
ステンレスシャンク

TF1A1013PA (粒度60)


結合度N



最大
(45,600)
ステンレスシャンク

TF1A1313WA (粒度60)


結合度P



最大
(36,000)
ステンレスシャンク

TF1A1313PA (粒度60)

結合度N



最大
(36,000)
ステンレスシャンク

記号

最大
(32,000)
ステンレスシャンク

許容最大回転数で表示値以下で必ず使用。
シャンク材はステンレススチール。

出荷単位：10本

軸付砥石

TFシリーズ

シャンク径 : 3.0m/m

結合剤
ビトリファイド

WA (赤)



PA (ピンク)

結合剤
ビトリファイド

TF3A0711WA (粒度80)

結合度P

TF3A0711PA (粒度80)

結合度P



最大
62,400
ステンレスシャンク



最大
62,400
ステンレスシャンク

結合剤
ビトリファイド

WA (赤)



PA (ピンク)


結合剤
ビトリファイド

TF5A1013WA (粒度120)


結合度P

TF5A1013PA (粒度120)

結合度P




最大
63,800
ステンレスシャンク



最大
63,800
ステンレスシャンク

TF5A1316WA (粒度60)

結合度P



最大
42,000
ステンレスシャンク

結合度の硬さは：
Nは中 P,Rは硬
T,Uは極硬
だったね




結合剤
ビトリファイド

WA (赤)



TF7A1325WA (粒度60)

結合度P



最大
32,000
ステンレスシャンク

記号

最大
32,000
ステンレスシャンク

許容最大回転数で表示値以下で必ず使用。
シャンク材はステンレススチール。






出荷単位 : 10本

軸付砥石

TFシリーズ

シャンク径：3.0m/m

結合剤 ビトリファイド	WA (赤)	タイプ8	PA (ピンク)	結合剤 ビトリファイド
TF8A0404WA (粒度150)	結合度P	TF8A0404PA (粒度150)	結合度P	
	最大 105,000 ステンレスシャンク		最大 105,000 ステンレスシャンク	
結合剤 ビトリファイド	WA (赤)	タイプ14	PA (ピンク)	結合剤 ビトリファイド
TF14A1302WA (粒度120)	結合度P	TF14A1302PA (粒度120)	結合度P	
	最大 59,000 ステンレスシャンク		最大 59,000 ステンレスシャンク	

強力接着剤と
高精度シャンクを使用
しているのがTFシリーズだ



出荷単位：10本